

# LUMEDIC SM R CRI95

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	47.00 - 83.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3925 - 7325
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	95
Matériau du corps:	acier revêtu de poudre
Matériau du diffuseur:	szzyba hartowana
Type de diffuseur:	Glass/Opal; Glass/Opal/PRM; Glass/PRM
Méthode de montage:	encastré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/65;

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lumedic SM R CRI95 il s'agit d'un luminaire spécialisé de type « Cleanroom », destiné aux salles blanches présentant une classe de pureté de l'air ISO 3 à 9, conformément à la norme ISO 14644-1:2015 « Cleanroom », et répondant à des exigences accrues en matière d'hygiène et de stérilité. Sa conception garantit une facilité d'entretien et une résistance mécanique et environnementale élevée. Son boîtier robuste en acier, avec un indice de protection IP65 côté pièce et côté espace technique, garantit une étanchéité totale dans un environnement stérile, tout en permettant une libre circulation de l'air au-dessus du plafond suspendu. L'accès pour l'entretien se fait depuis l'espace technique (révision par le haut), ce qui permet d'effectuer la maintenance sans intervenir dans la salle blanche.

Le luminaire se caractérise par une très haute qualité de rendu des couleurs CRI > 95, avec des valeurs élevées des composantes R9 = 94,7 et R13 = 98,9. Le paramètre R9, responsable de la reproduction des couleurs rouges saturées, est essentiel dans le domaine du diagnostic médical, de la chirurgie et des analyses de laboratoire, où la distinction précise des nuances de sang, de tissus et de matériaux biologiques est cruciale. Une valeur R9 élevée indique l'utilisation de sources lumineuses à spectre complet et continu, inaccessibles aux luminaires LED standard.

Le paramètre R13 fait référence à la reproduction fidèle des nuances de couleur de la peau et des matériaux aux tons clairs et pastel. La valeur R13 = 98,9 garantit un aspect naturel des surfaces de travail, des mains et du visage du personnel, réduisant ainsi la fatigue oculaire et le risque d'erreur d'évaluation visuelle dans les environnements à haute responsabilité tels que les salles d'opération, les laboratoires pharmaceutiques et les salles de contrôle qualité. La face avant du luminaire est en aluminium et en verre trempé de 4 mm d'épaisseur, résistant aux chocs (classe IK09) et aux produits chimiques. Le système de caches modulaires (Glass / Opal / PRM) permet de choisir les caractéristiques optiques appropriées en fonction des exigences de l'application, depuis un éclairage uniforme et diffus jusqu'à un éclairage directionnel précis. La version SM R est destinée à être montée dans des plafonds modulaires.

## APPLICATION

- laboratoires (microbiologiques, pharmaceutiques, chimiques),
- hôpitaux (salles d'opération, unités de soins intensifs, laboratoires de diagnostic),
- industrie alimentaire et pharmaceutique,
- salles blanches dans l'électronique et la fabrication de semi-conducteurs.

# LUMEDIC SM R CRI95

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

### Lumedic SM R CRI95 Glass/Opal

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Module d'urgence - temps de travail [h]	Référence
47	3000	4600	Glass/Opal		3	<a href="#">&gt;&gt; 529474</a>
47	3000	4600	Glass/Opal			<a href="#">&gt;&gt; 789861</a>
47	3000	4600	Glass/Opal	oui		<a href="#">&gt;&gt; 789878</a>
47	4000	4775	Glass/Opal		3	<a href="#">&gt;&gt; 529467</a>
47	4000	4775	Glass/Opal			<a href="#">&gt;&gt; 789847</a>
47	4000	4775	Glass/Opal	oui		<a href="#">&gt;&gt; 789854</a>
83	3000	6725	Glass/Opal	oui		<a href="#">&gt;&gt; 789915</a>
83	3000	6725	Glass/Opal			<a href="#">&gt;&gt; 789908</a>
83	3000	6725	Glass/Opal		3	<a href="#">&gt;&gt; 529498</a>
83	4000	6975	Glass/Opal		3	<a href="#">&gt;&gt; 529481</a>
83	4000	6975	Glass/Opal	oui		<a href="#">&gt;&gt; 789892</a>
83	4000	6975	Glass/Opal			<a href="#">&gt;&gt; 789885</a>

### Lumedic SM R CRI95 Glass/Opal/PRM

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Module d'urgence - temps de travail [h]	Référence
47	3000	3925	Glass/Opal/PRM	oui		<a href="#">&gt;&gt; 789793</a>
47	3000	3925	Glass/Opal/PRM			<a href="#">&gt;&gt; 789786</a>
47	3000	3925	Glass/Opal/PRM		3	<a href="#">&gt;&gt; 529436</a>
47	4000	4075	Glass/Opal/PRM			<a href="#">&gt;&gt; 789762</a>
47	4000	4075	Glass/Opal/PRM		3	<a href="#">&gt;&gt; 529429</a>
47	4000	4075	Glass/Opal/PRM	oui		<a href="#">&gt;&gt; 789779</a>
83	3000	6000	Glass/Opal/PRM	oui		<a href="#">&gt;&gt; 789830</a>
83	3000	6000	Glass/Opal/PRM			<a href="#">&gt;&gt; 789823</a>
83	3000	6000	Glass/Opal/PRM		3	<a href="#">&gt;&gt; 529450</a>
83	4000	6275	Glass/Opal/PRM		3	<a href="#">&gt;&gt; 529443</a>
83	4000	6275	Glass/Opal/PRM	oui		<a href="#">&gt;&gt; 789816</a>
83	4000	6275	Glass/Opal/PRM			<a href="#">&gt;&gt; 789809</a>

### Lumedic SM R CRI95 Glass/PRM

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Module d'urgence - temps de travail [h]	Référence
47	3000	4825	Glass/PRM		3	<a href="#">&gt;&gt; 529801</a>
47	3000	4825	Glass/PRM			<a href="#">&gt;&gt; 789946</a>
47	3000	4825	Glass/PRM	oui		<a href="#">&gt;&gt; 789953</a>

# LUMEDIC SM R CRI95

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Module d'urgence - temps de travail [h]	Référence
47	4000	4975	Glass/PRM		3	<a href="#">&gt;&gt; 529795</a>
47	4000	4975	Glass/PRM	oui		<a href="#">&gt;&gt; 789939</a>
47	4000	4975	Glass/PRM			<a href="#">&gt;&gt; 789922</a>
83	3000	7050	Glass/PRM	oui		<a href="#">&gt;&gt; 789991</a>
83	3000	7050	Glass/PRM			<a href="#">&gt;&gt; 789984</a>
83	3000	7050	Glass/PRM		3	<a href="#">&gt;&gt; 529825</a>
83	4000	7325	Glass/PRM	oui		<a href="#">&gt;&gt; 789977</a>
83	4000	7325	Glass/PRM			<a href="#">&gt;&gt; 789960</a>
83	4000	7325	Glass/PRM		3	<a href="#">&gt;&gt; 529818</a>

Date de création de la carte: 07 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 64/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl